

Колеровка штукатурки "Мокрый шелк"

БАЗЫ
 №1 sj - 304 - серебристо-белая
 №6 oj - 305 - жемчуг
 №21 oj - 308 - золото
 №24 jk - 312 - бронза
 №27 kk - 504 - гранат

номер в каталоге	обозначение по каталогу	база			паста колеровочная высококонцентрированная		
		номер в каталоге	обозначение по каталогу	расход в г на 1 кг	цвет	расход в гр на 1 кг базы	расход в мл на 1 кг базы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SJ - 304	1	SJ - 304	база	серебристо-белая	—	—
2	RJ - 316	1 24	SJ - 304 JK - 312	960 40	—	—	—
3	RJ - 315	1 6 24	SJ - 304 OJ - 305 JK - 312	550 365 85	оранжевая	3	2,88
4	OK - 506	6 1	OJ - 305 SJ - 304	900 100	оранжевая	3	2,88
5	JK - 310	6 1 24	OJ - 305 SJ - 304 JK - 312	800 160 40	—	—	—
6	OJ - 305	6	OJ - 305	база	жемчуг	—	—
7	SJ - 303	1	SJ - 304	1000	черная xfast	0,96	0,927
8	SJ - 302	1	SJ - 304	1000	черная xfast лимонная	9,7 2,0	9,37 1,9
9	ML - 401	1	SJ - 304	1000	фиолетовая	0,8	0,777
10	CB - 206	1	SJ - 304	1000	фиолетовая	1,28	1,243
11	ML - 402	1	SJ - 304	1000	маджента	1,28	1,23
12	ML - 403	1	SJ - 304	1000	маджента	3,6	3,462
13	SJ - 301	1	SJ - 304	1000	черная xfast	17,9	17,3
14	SJ - 317	1	SJ - 304	1000	черная xfast	81,3	78,5
15	SJ - 318	1	SJ - 304	1000	черная xfast	112,1	108,2
16	KK - 501	1	SJ - 304	1000	оранжевая	12,15	11,68
17	KK - 502	1	SJ - 304	1000	оранжевая	22,3	21,43
18	KK - 503	1	SJ - 304	1000	оранжевая	26,9	25,87
19	OJ - 306	6	OJ - 305	1000	лимонная	1,6	1,538
20	OJ - 307	6 21	OJ - 305 OJ - 308	460 540	—	—	—
21	OJ - 308	21	OJ - 308	база	золото	—	—
22	OJ - 309	21	OJ - 308	1000	оранжевая	4,52	4,35
23	JK - 311	6 24	OJ - 305 JK - 312	760 240	—	—	—
24	JK - 312	24	JK - 312	база	бронза	—	—
25	LM - 406	1 27 24	SJ - 304 KK - 504 JK - 312	920 40 40	—	—	—
26	OK - 505	1 27 24	SJ - 304 KK - 504 JK - 312	500 330 170	—	—	—
27	KK - 504	27	KK - 504	база	гранат	—	—
28	JK - 313	24 27	JK - 312 KK - 504	670 330	—	—	—
29	JK - 314	27 24	KK - 504 JK - 312	500 500	—	—	—
30	OZ - 108	21 6	OJ - 308 OJ - 305	630 370	черная xfast	9,49	9,16
31	ML - 404	1	SJ - 304	1000	маджента	45,15	43,41
32	LM - 407	1	SJ - 304	1000	маджента лимонная ярко-красная	62,6 26,6 29,3	60,23 25,6 28,18
33	LM - 408	27	KK - 504	1000	фиолетовая	148,9	144,56
34	CB - 207	1 27	SJ - 304 KK - 504	530 470	фиолетовая черная xfast	84,7 41,4	82,2 40,0
35	ML - 405	1 27	SJ - 304 KK - 504	520 480	фиолетовая	81,3	78,9

36	OZ - 109	21 1	OJ - 308 SJ - 304	800 200	черная xfas	9,7	9,36
37	CG - 203	1	SJ - 304	1000	лимонная синяя	1,22 19,3	1,18 18,2
38	CG - 202	1	SJ - 304	1000	лимонная синяя	3,07 56,1	2,95 53,0
39	CG - 201	1	SJ - 304	1000	лимонная синяя	3,57 108,27	3,43 102,14
40	CG - 205	1	SJ - 304	1000	ярко-зеленая синяя	1,28 1,35	1,2 1,27
41	BZ - 114	1	SJ - 304	1000	ярко-зеленая синяя	7,27 2,83	6,8 2,67
42	CG - 204	1	SJ - 304	1000	черная xfast смняя	8,62 6,0	8,32 5,66
43	TZ - 111	1 24	SJ - 304 JK - 312	520 480	ярко-зеленая	44,28	41,38
44	TZ - 112	1 24	SJ - 304 JK - 312	700 300	ярко-зеленая	13,8	12,9
45	UZ - 103	1	SJ - 304	1000	лимонная синяя	4,8 3,26	4,6 3,08
46	UZ - 102	1 21	SJ - 304 OJ - 308	760 240	ярко-зеленая	9,7	9,07
47	UZ - 101	1	SJ - 304	1000	ярко-зеленая	55,74	52,1
48	BZ - 113	1	SJ - 304	1000	ярко-зеленая синяя	16,5 14,85	15,4 14,0
49	TZ - 110	24 1	JK - 312 SJ - 304	540 460	ярко-зеленая	43,4	40,57
50	SZ - 107	21 6	OJ - 308 OJ - 305	660 340	ярко-зеленая	7,25	6,78
51	SZ - 106	6 1	OJ - 305 SJ - 304	820 180	лимонная ярко- зеленая	1,28 5,64	1,23 5,27
52	SZ - 105	6	OJ - 305	1000	ярко-зеленая	0,96	0,897
53	SZ - 104	6 1	OJ - 305 SJ - 304	590 410	лимонная ярко- зеленая	1,58 1,6	1,52 1,5